

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 40 x 40 mm, UV Enhanced Aluminum



Produkt #63-173 Lagernd



1



€92,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€92,50

Stk. 6+

€74,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Größe (mm): 40.0 x 40.0
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 5.00 ±0.25
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Länge (mm): 40.00
Breite (mm): 40.00
Zerstörschwelle, Referenz:  0.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform