

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 400-700nm OD 0,20, M30,5 x 0,5 Gewinde, absorbierender ND Filter



Produkt #66-716 3-4TAGE

- 1 + €78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€78,00

Stk. 10+

€72,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
33.50

Optische Dichte OD:
0.2

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50
Substrat: ND Filter Glass
Beschichtung: Uncoated
Transmission (%): 63.00
Typ: Neutral Density Filter
Produktnr. ungefasster Filter: #63-461
Fassungsdicke (mm): 9.2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen