

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



40mm, 60mm Radius, English Goniometer

Produkt #66-526

3-4 TAGE



1



€492,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€492,00

Stk. 3+

€429,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Goniometer

Verstellung:
Lead Screw

Typ:
English

Bühnengröße (mm): 40 x 40
Verstellweg (°): ±10
Aufbau: Brass Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 3
Gewinde: (1) ½-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Radius R (mm): 60
Auflösung (Bogenminuten): 5
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Gewicht (kg): 0.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform