

TECHSPEC® 40 mm Goniometer, englisch, 82 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-527 3-4 Tage

1 €527,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€527,00

Stk. 3+

€459,60

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Goniometer

Verstellung:
Lead Screw

Typ: English
Bühnengröße (mm): 40 x40
Verstellweg (°): ±10
Aufbau: Brass Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 3
Gewinde: (1) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Radius R (mm): 82
Auflösung (Bogenminuten): 5
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Gewicht (kg): 0.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform