

TECHSPEC<sup>®</sup> 40 mm Goniometer, englisch, 82 mm Radius



TECHSPEC<sup>®</sup> Goniometers



Produkt **#66-527** **3 In Stock**

-

1

+

€595<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-2      | €595,00 stückpreis              |
| Stk. 3+       | €519,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| English                                     | Typ:                      |
| 5                                           | Auflösung (Bogenminuten): |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                           |





| F (mm) | English Stage | Heinic Stage | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 60     | #66-526       | #66-529      | 64     | 40     | 7      | 7      |
| 82     | #66-527       | #66-530      | 88     | 64     | 8      | 9      |
| 106    | #66-528       | #66-531      | 112    | 88     | 8      | 9      |