

**TECHSPEC® 40mm engl. verläng. Mikrometer, mittige Verstell., o/Durchbohrung**



Produkt **#66-404** **5 In Stock**

- 1 + €460<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1-2	€460,00 stückpreis
Stk. 3+	€401,60 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) Art der Bewegung:

Crossed Roller Bearing Führungssystem:



**30mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**30mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Side Drive**

