

TECHSPEC® 40mm metr. verläng. Mikrometer, mittige Verstell., o/Durchbohrung



Produkt #66-410 Lagernd

1 €380,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€380,00

Stk. 3+

€331,70

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Metric Mcrometer

Orientierung Verstellerschraube:

Center Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 40 x 40
Verstellweg (mm): 25
Mittiges Loch: M6 x 1
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 4
Gewinde: (1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)