

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

geschwartz



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-437-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€470,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€470,00

Stk. 6+

€376,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

40.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 31.21
Substrat: ☐ NSF5
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Randdicke ET (mm): 6.83
Mittendicke CT (mm): 14.70 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen