

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 40 mm Durchmesser, Protected Gold



Produkt #63-178 3-4TAGE

- 1 + **€127,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€127,50
Stk. 6+
€102,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 4.00 ±0.25
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform