

TECHSPEC® Spiegel für Vakuum-UV (VUV), 40 mm Durchmesser



Precision Ultraviolet Mirrors

Produkt #18-731 Lagernd

1 €302,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€302,00

Stk. 6+

€241,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.2

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat:

Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (120-600nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 0
Freie Apertur (‰): 90
Designwellenlänge DWL (nm): 120
Parallelität (Bogensekunden): <30
Dicke (mm): 5.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 120 - 600
Vakuumkompatibilität: 10 ⁻⁷ Torr

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen