

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

40mm D. X 100mm BW, unbeschichtet, DCX N-K5 Linse



Produkt #32-908 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€19,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
97.34

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: [N-K5](#)

Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.09
Freie Apertur CA (mm): 39
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Double-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 330 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen