

N-BK7-Fenster, MgF₂-beschichtet, 40 mm Durchm. x 4 mm Dicke



Produkt #27-855 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€14,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€14,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d): 64.17
Fase: Protective as needed
Freie Apertur CA (mm): 36.00
Durchmesser (mm): 40.00 ±0.25
Dicke (mm): 4.00 ±0.20

Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: MgF ₂ : ¼λ @ 550nm, R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.516
Knoop-Härte (kg/mm²): 610
Parallelität (Bogenminuten): ≤5
Poisson-Zahl: 0.206
Substrat: N-BK7
Oberflächengenauigkeit: 1λ
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Elastizitätsmodul (GPa): 82

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen