

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-562**

Lagernd

-

1

+

€28,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€28,50

Stk. 11+

€22,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
4.00

Substrat:
Ruby Doped Sapphire (Al₂O₃)

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Half-Ball Lens
Brechungsindex n_d: 1.77
Schmelzpunkt (°C): 2053.00
Radius R (mm): 2.00
Relative Dichte (g/cm³): 3.98
Sphärizität (µm): 0.64
Dicke (mm): 2.00
Druckwiderstand (psi): 300,000
Toleranz Durchmesser (µm): ±2.54

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform