

TECHSPEC® Gorilla® Glasfenster, 40 mm Durchmesser, unbeschichtet



Gorilla® Glass Windows



Produkt #83-365 Lagernd



1



€41,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€41,50

Stk. 6+

€32,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Chemischer Härungszyklus (Stunden):

8
Freie Apertur (%) : 90.00
Freie Apertur CA (mm) : 36.00
Durchmesser (mm) : 40.00 ±0.13
Dicke (mm) : 1.10 (nominal)
Beschichtung : Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 7.58 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm³) : 2.39
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.5
Poisson-Zahl : 0.22
Substrat : Gorilla® Glass
Oberflächenqualität : 80-50
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa) : 70

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 223 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen