

TECHSPEC[®] Englische Drehbühne, 40 mm



Produkt **#66-514** **4 In Stock**

-

1

+

€412^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€412,00 stückpreis
Stk. 3+	€359,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Hinweis:
[Bottom adapter plate](#), sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Rotary	
Slide-Fit	Führungssystem:
40 Dia.	Bühnengröße (mm):
±5 (Fine), 360 (Coarse)	Verstellweg (°):
50	Konzentrität (µm):
Aluminium Stage	Aufbau:
10	Einteilung (Winkelminuten):
1.5	Belastbarkeit (kg):
30	Parallelität (µm):
0.1	Gewicht (kg):
20	Seitenschlag/Wobble (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Metric Mcrometer	Verstellung:
------------------	--------------

Gewinde & Montage

(1) ¼-20, (8) 2-56	Gewinde:
--------------------	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

- Flaches Design
- Präzise Mikrometerschraube
- Slid-Fit-Führungssystem
- 360° grobe Verstellung, ±5° feine Verstellung
- Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
- Feststellschraube
- Reinraumklasse 100 (ISO 5)

Unsere neuen Drehbühnen bieten eine leichtgängige Grobeinstellung und eine präzise Mikrometerschraube zur Feineinstellung. Dies ermöglicht eine schnelle Drehung um 360° und eine präzise Winkелеinstellung in jeder beliebigen Position. Die Position kann über eine Feststellschraube fixiert werden. Die Drehbühnen sind mit vier verschiedenen Plattengrößen erhältlich (30 mm, 40 mm, 70 mm und 125 mm Durchmesser). Jede Bühnen ist mit englischem oder metrischem Lochmuster erhältlich. Die Bühnen wurden so entwickelt, dass sie mit den TECHSPEC® Bühnen und mit anderen TECHSPEC® Mechaniken kombiniert werden können, was dem Benutzer verschiedene Konfigurationen aus mehreren Achsen ermöglicht. Um die 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer standardmäßigen Montageplatte zu befestigen, werden separat verkaufte [Bodenadapterplatten](#) benötigt (die 70 mm und 125 mm Bühnen können direkt auf den Platten befestigt werden).

Technische Informationen



