

TECHSPEC®

40mm, englisch, Z-Achse



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



+1

Produkt #66-498 4 In Stock

-

1

+

€725^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€725,00 stückpreis
Stk. 3+	€634,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Crossed Roller Bearing	
	Bühnengröße (mm):
40 x40	
	Verstellweg (mm):
10	
	Mittiges Loch:
¼-20	
	Aufbau:
Aluminium Stage	
	Steigung der Leitspindel (mm):
0.5	
	Belastbarkeit (kg):
2	
	Bühnengröße (Zoll):
1.57 x 1.57	
	Abweichung von gerader Linie (µm):
3	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Lead Screw	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(1) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Mechanisch kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Bühnen](#)
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von [TECHSPEC® Bühnen](#) entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere [Adapterplatten](#) werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.

Technische Informationen

