

TECHSPEC®40mm, metrisch, Z-Achse



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



+1

Produkt #66-500 3 In Stock

-

1

+

€725^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€725,00 stückpreis
Stk. 3+	€634,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

Crossed Roller Bearing	Führungssystem:
40 x40	Bühnengröße (mm):
10	Verstellweg (mm):
M6 x 1	Mittiges Loch:
Aluminium Stage	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
2	Belastbarkeit (kg):
1.57 x 1.57	Bühnengröße (Zoll):
3	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw	Verstellung:
------------	--------------

Gewinde & Montage

(1) M6 x 1, (4) M3 x0.5, (8) M2 x0.4	Gewinde:
--------------------------------------	----------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Mechanisch kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Bühnen](#)
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von [TECHSPEC® Bühnen](#) entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere [Adapterplatten](#) werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.

Technische Informationen

