

[Alle Produkte](#) / [Optomechanik](#) / [Irisblenden](#) / [Irisblendenserie aus Edelstahl](#)

[5 Produkte der Produktfamilie](#)

Irisblende aus E



1 €92⁰⁰

+ WARENKORB

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€92,00 stückpreis
Stk. 5-9	€81,60 stückpreis
Stk. 10-25	€75,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

- STEP:step
- PDF-Zeichnung:pdf IGES:igs
- eDrawing:eprt
- EO Spec Sheet
- [Alle Dateien herunterladen](#)

Produktdetails

Typ: Unmounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Apertur (mm):	28.0	Außendurchmesser (mm):	40.0
Aufbau:	Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves	Durchmesser Verstellhebel (mm):	3.00
Länge Verstellhebel (mm):	12.60	Anzahl Lamellen:	16.00
Dicke (mm):	5.50		

Optische Eigenschaften

Min. Apertur (mm): 1.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: [Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat: [Anzeigen](#)

Reach 247: [Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Hergestellt aus Edelstahl und Messing für hohe Stabilität
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage

€11,25

Stk.



Kontaktstrichplatte

€77,00

Stk.



€32,25

Stk.



Aluminium, 4-6A

€31,00

Stk.



Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Medientyp

- FAQ
- Glossar
- Anwendungshinweis
- Trends in der Optik
- Video



? FAQ
Do you have any components that would...



? FAQ
Do your iris diaphragms have mounts for...




GLOSSAR
Axialer Rundlauffehler



GLOSSAR
Konzentrizität



GLOSSAR
Inverted Load Capacity



GLOSSAR
Tangent Arm Drive

mehr anzeigen