

TECHSPEC® 40mm engl. verläng. Mikrometer, seidl. Verstell., ø/Durchbohrung



40mm, Side Drive, Standard Top

Produkt **#66-407** **5 In Stock**

- 1 + €460⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-2	€460,00 stückpreis
Stk. 3+	€401,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Crossed Roller Bearing **Führungssystem:**

30mm Standard-Top Stages - Center Drive



30mm Standard-Top Stages - Side Drive



40mm Standard-Top Stages - Center Drive



40mm Standard-Top Stages - Side Drive



70mm Standard-Top Stages - Center Drive



70mm Standard-Top Stages - Side Drive



125mm Standard-Top Stages - Center Drive



125mm Standard-Top Stages - Side Drive

