

TECHSPEC® 40mm engl. Bühne m/Mikrometer, seidl. Verstell., o/Durchbohrung



40mm, Side Drive, Standard Top

Produkt **#66-406** **2 In Stock**

- 1 + €438⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-2	€438,00 stückpreis
Stk. 3+	€382,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Crossed Roller Bearing **Führungssystem:**

30mm Standard-Top Stages - Center Drive



30mm Standard-Top Stages - Side Drive



40mm Standard-Top Stages - Center Drive



40mm Standard-Top Stages - Side Drive



70mm Standard-Top Stages - Center Drive



70mm Standard-Top Stages - Side Drive



125mm Standard-Top Stages - Center Drive



125mm Standard-Top Stages - Side Drive

