

TECHSPEC® 40mm metrische Bühne, seitliche Verstellung, mit Durchbohrung



40mm, Side Drive, Thru-Hole Stage

Produkt #66-423 3-4 TAGE



1



€354,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€354,00

Stk. 3+

€309,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Lead Screw

Orientierung VerstelleSchraube: Side Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 40 x 40
Verstellweg (mm): 13
Mittiges Loch: M12 x 0.5
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 4
Gewinde: (1) M12 x 0.5, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform