

Kinematische magnetische Montageplatte, 40 mm quadratisch, metrisch



#22-406: 40mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

Produkt **#22-406** 4 In Stock

-

1

+

€109⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€109,00 stückpreis
Stk. 10+	€98,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Metric	Typ:
No	Schaltbar:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.40	Dicke (mm):

40.00	Breite (mm):
0.08	Gewicht (kg):
Anodized Aluminum	Aufbau:
40.00	Länge (mm):
<70.0	Wiederholgenauigkeit (µrad):

Gewinde & Montage

(4) M2 x0.4, (4) M3 x0.5, (2) M4 x0.7 (1) M6 x1.0	Gewinde:
---	----------

Materialeigenschaften

10	Magnetkraft (N):
----	------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1")
- Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
- Kompatibel mit allen [TECHSPEC® Bühnen](#)

Die kinematischen magnetischen Montageplatten sind ideal für die einfache Ausrichtung von Subsystemen in Optikaufbauten auf Labortischen. Die Montageplatten haben eine einheitliche Bühnenhöhe von 25,4 mm (1"), was die Ausrichtung der optischen Achse erleichtert. Jede Montageplatte hat eine abnehmbare obere Platte, sodass Systemkomponenten und Subsysteme jederzeit einfach vom Labortisch entfernt oder hinzugefügt werden können. Die interne kinematische Positionierung stellt sicher, dass beim Abnehmen und Hinzufügen der oberen Platte eine hohe Wiederholbarkeit gewährleistet ist. Die kinematischen magnetischen Montageplatten sind direkt kompatibel mit unseren [TECHSPEC Bühnen](#), was sie zu idealen Komponenten für den Systemaufbau im Labor macht.