

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

Produkt #90-978

3-4 TAGE



1



€1.395,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.395,00

Stk. 10+

€1.256,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Größe (mm):
40.0 x 40.0

Toleranz Größe (mm):

+0.0/-0.2
Effektive Brennweite EFL (mm): 279.10
Krümmungsradius (mm): 558.20
Beschichtung: Bare Aluminum
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >85% @ 250 - 700nm
Offset-Winkel (°): 14
Parent-Brennweite PFL (mm): 275.0
Freie Apertur (%) : 90.00
Oberflächengenauigkeit: λ/4
Oberflächenqualität: 80-50
Mittendicke CT (mm): 16.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.2
Toleranz Parent-Brennweite (mm): ±0.5%
Substrat: Float Glass
Toleranz Y-Offset (mm): ±2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen