

Kleine präzise Bühne für eine Achse, 40 mm Verstellweg



#36-347

Produkt **#36-347** **20+ In Stock**

- 1 + €273⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€273,00 stückpreis
Stk. 10+	€241,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Lockable **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Dovetail	Führungssystem:
20 x 100	Bühnengröße (mm):
40 (±20)	Verstellweg (mm):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical	Belastbarkeit (kg):
50	Abweichung von gerader Linie (µm):
15	Verstellweg pro Umdrehung (mm):
250	Gewicht (g):
20 x 60	Table Size (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Rack and Pinion	Verstellung:
-----------------	---------------------

Gewinde & Montage

Stage: (1) ¼-20 Base: (2) 8-32	Gewinde:
-----------------------------------	-----------------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Viele Konfigurationen möglich
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
- Weitere [Bühnen mit Zahnstangentrieb](#) erhältlich

Die Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für Anwendungen, die hoch belastbar sein müssen oder einen großen Verstellweg erfordern. Diese Bühnen eignen sich für horizontale Belastungen bis 3,5 kg und vertikale Belastungen bis 2,1 kg. Sie bestehen aus Edelstahl und besitzen Montagebohrungen an Bühne und Basis. Die Zahnstange ist aus Messing.

Technische Informationen

#36-347 Single Axis Lockable

