

Präzise Bühne für X-Y-Achse, 40 mm Verstwellweg



#03-600

Produkt **#03-600** **20+ In Stock**

- 1 + €451⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€451,00 stückpreis
Stk. 10+	€398,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Not Lockable **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X-Z) **Art der Bewegung:**

Dovetail	Führungssystem:
20 x 125	Bühnengröße (mm):
40 (±20)	Verstellweg (mm):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical	Belastbarkeit (kg):
50	Abweichung von gerader Linie (µm):
15	Verstellweg pro Umdrehung (mm):
485	Gewicht (g):
20 x 60	Table Size (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Rack and Pinion **Verstellung:**

Gewinde & Montage

Stage: (1) ¼-20
Base: (2) 8-32 **Gewinde:**

Konformität mit Standards

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#) **RoHS 2015:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **Reach 224:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Viele Konfigurationen möglich
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
- Weitere [Bühnen mit Zahnstangentrieb](#) erhältlich

Die Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für Anwendungen, die hoch belastbar sein müssen oder einen großen Verstellweg erfordern. Diese Bühnen eignen sich für horizontale Belastungen bis 3,5 kg und vertikale Belastungen bis 2,1 kg. Sie bestehen aus Edelstahl und besitzen Montagebohrungen an Bühne und Basis. Die Zahnstange ist aus Messing.

Technische Informationen

#03-600 X-Z Two Axis

