

Präzise Bühne für X-Y-Achse, 40 mm Verstwellweg



#03-600

Produkt **#03-600** 20+ In Stock

-

1

+

€451⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€451,00 stückpreis
Stk. 10+	€398,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📢 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Not Lockable	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X-Z)	Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Dovetail	
	Bühnengröße (mm):
20 x 125	
	Verstellweg (mm):
40 (±20)	
	Belastbarkeit (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical	
	Abweichung von gerader Linie (µm):
50	
	Verstellweg pro Umdrehung (mm):
15	
	Gewicht (g):
485	

	Table Size (mm):
20 x 60	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Rack and Pinion	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
Stage: (1) ¼-20 Base: (2) 8-32	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
	Reach 224:
Contains SVHC(s)	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Viele Konfigurationen möglich
 - Hohe Belastbarkeit
 - Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
 - Weitere [Bühnen mit Zahnstangentrieb](#) erhältlich
- Die Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für Anwendungen, die hoch belastbar sein müssen oder einen großen Verstellweg erfordern. Diese Bühnen eignen sich für horizontale Belastungen bis 3,5 kg und vertikale Belastungen bis 2,1 kg. Sie bestehen aus Edelstahl und besitzen Montagebohrungen an Bühne und Basis. Die Zahnstange ist aus Messing.

Technische Informationen

