

Beleuchtetes 40X-Standmikroskop zur direkten Messung



Produkt #55-678 **10 In Stock**

- 1 + €555^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€555,00 stückpreis
Stk. 5+	€527,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Adjustable & removable, battery operated

Fokustyp:
Rack and Pinion

Hinweis:
Magnification includes 10XEyepiece

Physikalische und mechanische Eigenschaften

4.5

Bildfeld (mm):

0.02mm/0.001"

Einteilung:

200.00

Höhe (mm):

0 - 3

Skala (mm):

0 - 0.10

Skala (Inch):

580.00

Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

40X

Vergrößerung:

15.0

Arbeitsabstand (mm):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Reticle cannot and should not be removed or replaced.

- 40X und 100X Modelle
- Strichplatten englisch/metrisch

Für schnelle und präzise Messungen in Laboren, Werkstätten und der Fertigung. Bietet eine Strichplatte mit doppelter Skala (Inch und Millimeter). Durch Drehung des Okulars wird die Strichplatte fokussiert. Über die vertikalen Einstellknöpfe kann das Bild des Objekts fokussiert werden. Inkl. einer vertikal verstellbaren, batteriebetriebenen Lichtquelle, die auch für den anderweitigen Gebrauch entfernt werden kann. Das Mikroskop hat Aussparungen in der Basis, die eine Bearbeitung des Objekts erlauben.

Bitte beachten Sie: Die Strichplatte kann und sollte nicht entfernt oder ersetzt werden.