Floatglasfenster 41mm x 63,5mm, AR-Beschichtung



Produkt **#32-740** **20+ In Stock**

- 1 +

€27.25

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	**€27,25** stückpreis
Stk. 6-49	**€24,00** stückpreis
Stk. 50-99	**€23,00** stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	41.00 x 63.50
Dicke (mm):	3.00 (nominal)
Kanten:	Fine Ground
Länge (mm):	63.50
Breite (mm):	41.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:	BBAR (400-700nm)
Substrat:	Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V):	4 - 6λ
Oberflächenqualität:	80-50
Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 247:	Konform

PRODUKTDETAILS

- Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar

Fenster aus Floatglas sind optische Gläser mit polierten, parallelen Oberflächen, die als Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Floatglas lässt Licht im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich durch und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN