

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4,25" D. x 17,5" BW protected Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-065-522 3-4 TAGE



1



€436,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€436,00

Stk. 10+

€371,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 4.25 +0.02/-0
Durchmesser (mm): 108.00 +0.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 17.5
Effektive Brennweite EFL (mm): 444.50
Krümmungsradius (mm): 889.00
Blende (f/#): f/4.1
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 98
Randdicke ET (Inch): 0.75
Randdicke ET (mm): 19.10
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform