

Fasergekoppelte LED, 430 nm, 1,5 mW, 500 mA, SMA-Stecker



Fiber Coupled LEDs

Produkt #23-729 3-4 TAGE

- 1 + **€850,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Violet

Stecker:
SMA

Strom (mA):
500 (maximum)

Lebensdauer (Stunden):
~10,000

Ausgangsleistung (mW):

1.5 (typical, with ø600µm Core Fiber)
Weellenlänge (nm): 430.00 (Nominal)
Inhalt des Sets: 1 x Munted LED 1 x LED Driver 1 x SMA Cable for Modulation 1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MMPatchcord
Hinweis: 5V DC Power Supply sold separately
Bandbreite (nm): 17 (FWHM)
Durchlassspannung (V): 3.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform