

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

430 nm ZWL, 10 nm FWHM, 11,8 mm ungerasster Durchmesser



Bandpass Interference Filters

Produkt #43-056 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

1 **€14,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€14,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
11.80 ±0.15

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):
>9.2

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
430.00

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):

±2
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00
Toleranz Halbwertsbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): ≥40
Betriebstemperatur (°C): -50 to +75
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 4.80
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Ar emission
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Winkelempfindlichkeit: Intended for Collimated Input

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen