

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Infrarotspiegel gerast in C-Mount-Wurzel, 45°



Produkt #62-641 3-4 TAGE

- 1 +

€280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
80-50

Typ:
Hot Mirror

Tubuslänge (mm):
38.0

Toleranz Größe (mm):
0.5

Optiktyp:
45° Hot Mrror

Beschichtungsspezifikation:

T_{avg} ≥85% @ 425 - 675nm
R_{avg} ≥90% @ 750 - 1125nm

Gewindeart:

C-Mount (1" x 32 TPI)

Beschichtung:

Hot Mirror, 45°

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®](#)

Verwendeter Filter:

[#62-630](#)

Konformität mit Standards

RoHS:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)