

TECHSPEC®

Halterung für Strahlteilerplatte 45°



45° Plate Beamsplitter Mount, #85-699

Produkt **#85-699** **2 In Stock**

-

1

+

€58⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€58,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed	Funktion:
Elliptical	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

25.0

Freie Apertur CA (mm):

12.5	
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
25.0	Größe (mm):
Gewinde & Montage	
25.0 - 35.36	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
 - Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
 - Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
 - **Verstellbare Optikhalterung** ebenfalls lieferbar
- Die festen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der **Standardplatten** und eignen sich ideal für die Montage von Strahlteilern und weiteren optischen Komponenten. Die 45° Halterung für Strahlteilerplatten **#85-699** passt in die kinematische Halterung (25,4mm) **#85-695**. Die Halterungen für Strahlteilerwürfel können mit den **Cage-System Tuben** verbunden werden, da die Tuben einen Innengewindedurchmesser von M23,2 x 0,75 haben.