

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 4,5 mm



4.5mm Focal Length, #86-900



Produkt **#86-900** □ Lagernd



1



€430,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€430,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Variable

Länge (mm):  
37.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
76.7°

Filtergewinde:

M58 x 0.75 with required adapter [#87-425](#)

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>40                                                                                          |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>40.00                                                                                       |
| <b>Gewicht (g):</b><br>69                                                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>59.2°                                                                          |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>2.78                                                                     |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>9.00                                                                                          |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0285                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>84.7°                                                                   |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>7 (6)                                                                                   |
| <b>Hinweis:</b><br>Length includes protruding front element                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>84.7°                                                                        |
| <b>Frontgewinde:</b><br>M40 x 0.5 (Male)                                                                                     |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>69.4°                                                                        |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>4.50                                                                                           |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.117                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1/1.8"                                                                                           |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>25 - ∞                                                                                        |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/2 - f/11                                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>14.40                                                                              |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>45.2°                                                                          |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>17.89                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>6.51                                                                                    |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 84.7°<br>Vertical: 66.1°<br>Diagonal: 100.1°                           |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-15.8                                                                                   |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-9                                                                                 |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Objektivtyp:</b><br>Compact Lens                                                                                          |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a> |
| <b>REACH 201:</b><br><a href="#">Konform</a> |

