

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/11



4.5mm Focal Length

Produkt #87-556 3-4 TAGE



1



€355,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€355,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
32.14

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
53.9mm - 69.4°

Filtergewinde:
M58 x 0.75 with required adapter #87-425

Max. Durchmesser (mm):

40
Gewicht (g): 66
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 44.0mm - 59.2°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 3.4
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0052
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 72.0mm - 84.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 72.0mm - 84.7°
Frontgewinde: M40.0 x 0.5 (Male)
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 26.50
Brennweite BW (mm): 4.50
Vergrößerung PMAG: 0.117
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 25 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 14.4
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 32.0mm - 45.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 17.89
Hauptebene Bildseite (mm): 6.51
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 72mm - 84.7° Vertical: 50.5mm - 66.1° Diagonal: 98.3mm - 100°
Maximale Verzeichnung (%): -15.83
Position Austrittspupille (mm): -9
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen