

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/11



4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #37-403 3-4 TAGE



1



€485,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€485,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
32.13

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
53.9mm - 69.4°

Filtergewinde:
M58 x 0.75 with required adapter [#87-425](#)

Gewicht (g):

89
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 44.0mm - 59.2°
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 72.0mm - 84.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 72.0mm - 84.7°
Frontgewinde: M40.0 x0.5 (Male)
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 4.50
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 25 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 32.0mm - 45.2°
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen