

**TECHSPEC® 2" quadratische Montageplatte ID 45 mm**



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt **#85-740** **1 In Stock**

- 1 + €43<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€43,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Fixed **Funktion:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

45.0 **Innendurchmesser Platte (mm):**

**Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.**

57.0	(mm):
Black Anodized Aluminum	<b>Aufbau:</b>
50.8 Sq.	<b>Größe (mm):</b>
10.00	<b>Dicke (mm):</b>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Konform</a>	<b>REACH 241:</b>

## Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

### Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).