

470nm, großer, diffuser LED Flächenstrahler

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

Produkt **#66-868** [KONTAKT](#)

- 1 + **€3.024,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.024,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Modellnummer:
DL071-470-IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Wellenlänge (nm): 470.00
Gewicht (lbs): 14.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%) : ±10
Anzahl LEDs: 24 High Brightness
Kabellänge (m): 1.5
Beleuchtete Fläche (mm): 457.2 x 457.2
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)