

VIS/NIR-Faseroptikkollimator, 4 mm Apertur, FC



4mm Aperture Fiber Optic Collimator, FC

Produkt #88-188 3-4 TAGE



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€180,00

Stk. 11+

€159,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.35

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Typ:
Fiber Collimator

Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Aperturgröße: 4.0
Kompatible Faser-NA: 0.22
Stecker: FC
Faserdurchmesser (µm): compatible up to 400
Brennweite BW (mm): 10.00
Material Gehäuse: Stainless Steel
Länge (mm): 19.70
Hinweis: No Compatible Refocusing Assemblies
Betriebstemperatur (°C): -40 to 100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen