

5 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen



Produkt **#59-544** **2 In Stock**

-

1

+

€297^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€297,00 stückpreis
Stk. 5+	€282,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Pattern Location is Centered	Hinweis:
No	NIST-Zertifikat:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
±0.100	Toleranz Größe (Zoll):

25.40	Länge (mm):
12.7 x 25.4	Mustergroße (mm):
1.52 ±0.100	Dicke (mm):
76.20	Breite (mm):
±0.002	Line Width Tolerance (µm):

Optische Eigenschaften

Vacuum Deposited Chrome	Beschichtung:
5.00	Frequenz (lp/mm):
Opal Glass	Substrat:
>3.0	Optische Dichte OD:
40-20	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. [Contact us](#) for more information.

- Chrom auf Opalglas
- Zur Bestimmung der Auflösung reflektierender Systeme
- Enge Toleranzen