

Netzteil industriell M12, 5 Pins, 24V 5A



5-pin M12 24V 5APower Supply US

Produkt **#75-579** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€420⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€420,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
5M12-5-PULS-ST-5A	Modellnummer:
Power Supply	Beleuchtungsart:
Hinweis: 5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953)	
Smart Vision Lights LLC	Hersteller:

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Stecker:
Flying Leads + 5-pin M12 Connector	
	Eingangsspannung (V):
100 - 240V (Up to 1.72A)	
	Ausgangsspannung (V):
24V (Up to 5A)	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Besserer Kontrast für Inspektionsanwendungen
 - Ultraflache Mni-Hintergrundbeleuchtung
 - Erhältlich in Weiß, Blau, Rot oder NIR-Konfigurationen
 - Inklusive Multi-Drive™-Treiber für Stroboskopblitze mit hoher Lux-Leistung
- Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights sind kompakte Beleuchtungen mit Kantenschärfungstechnologie, die bei der Abbildung von hintergrundbeleuchteten Objekten für maximalen Kontrast sorgen. Diese Beleuchtungen verfügen über eine hohe Dichte an LEDs, die eine Beleuchtungsstärke von bis zu 190.000 Lux im Dauerbetrieb und 550.000 Lux im OverDrive™-Strobe-Modus bieten. Mit aktiven Flächen von 25x25 mm bis 100x100 mm und den Ausgangsfarben Weiß, Blau, Rot oder NIR sind diese Beleuchtungen eine hervorragende Lösung für eine Systemintegration. Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights bieten eine kollimierte Ausleuchtung, die einen ausgezeichneten Randkontrast für reflektierende Objekte und gekrümmte Kanten bietet. Diese Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Kantenerkennung, Präzisionsmessungen in der industriellen Bildverarbeitung, Silhouettenabbildung und Kalibrierung.