

Netzteil US M12, 5 Pins, 24V 5A



5-pin M12 24V 9.2A Power Supply EU

Produkt **#75-577** NEU KONTAKT

- 1 + €365⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1+	€365,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

T2 Power Supply **Modellnummer:**

Power Supply **Beleuchtungsart:**

Smart Vision Lights LLC **Hersteller:**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:

Flying Leads + 5-pin M12 Connector

100 - 240V (1.2A) **Eingangsspannung (V):**

24V (9.2A) **Ausgangsspannung (V):**

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Besserer Kontrast für Inspektionsanwendungen
- Ultraflache Mini-Hintergrundbeleuchtung
- Erhältlich in Weiß, Blau, Rot oder NIR-Konfigurationen
- Inklusive Multi-Drive™-Treiber für Stroboskopblitze mit hoher Lux-Leistung

Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights sind kompakte Beleuchtungen mit Kantenschärfungstechnologie, die bei der Abbildung von hintergrundbeleuchteten Objekten für maximalen Kontrast sorgen. Diese Beleuchtungen verfügen über eine hohe Dichte an LEDs, die eine Beleuchtungsstärke von bis zu 190.000 Lux im Dauerbetrieb und 550.000 Lux im OverDrive™-Strobe-Modus bieten. Mit aktiven Flächen von 25x25 mm bis 100x100 mm und den Ausgangsfarben Weiß, Blau, Rot oder NIR sind diese Beleuchtungen eine hervorragende Lösung für eine Systemintegration. Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights bieten eine kollimierte Ausleuchtung, die einen ausgezeichneten Randkontrast für reflektierende Objekte und gekrümmte Kanten bietet. Diese Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Kantenerkennung, Präzisionsmessungen in der industriellen Bildverarbeitung, Silhouettenabbildung und Kalibrierung.