

Netzteil US M12, 5 Pins, 24V 5A



5-pin M12 24V 9.2A Power Supply EU

Produkt **#75-577** NEU KONTAKT

-

1

+

€365⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€365,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
T2 Power Supply	Modellnummer:
Power Supply	Beleuchtungsart:
Smart Vision Lights LLC	Hersteller:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
	Stecker:

Flying Leads + 5-pin M12 Connector	
100 - 240V (1.2A)	Eingangsspannung (V):
24V (9.2A)	Ausgangsspannung (V):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Besserer Kontrast für Inspektionsanwendungen
 - Ultraflache Mini-Hintergrundbeleuchtung
 - Erhältlich in Weiß, Blau, Rot oder NIR-Konfigurationen
 - Inklusive Multi-Drive™-Treiber für Stroboskopblitze mit hoher Lux-Leistung
- Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights sind kompakte Beleuchtungen mit Kantenschärfungstechnologie, die bei der Abbildung von hintergrundbeleuchteten Objekten für maximalen Kontrast sorgen. Diese Beleuchtungen verfügen über eine hohe Dichte an LEDs, die eine Beleuchtungsstärke von bis zu 190.000 Lux im Dauerbetrieb und 550.000 Lux im OverDrive™-Strobe-Modus bieten. Mit aktiven Flächen von 25x25 mm bis 100x100 mm und den Ausgangsfarben Weiß, Blau, Rot oder NIR sind diese Beleuchtungen eine hervorragende Lösung für eine Systemintegration. Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights bieten eine kollimierte Ausleuchtung, die einen ausgezeichneten Randkontrast für reflektierende Objekte und gekrümmte Kanten bietet. Diese Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Kantenerkennung, Präzisionsmessungen in der industriellen Bildverarbeitung, Silhouettenabbildung und Kalibrierung.