

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



+5 to +10 diopters, VS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

Produkt **#88-938** AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€756,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€756,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ Low Dispersion Polymer

Beschichtung: BBAR (700-1100nm)

Typ: Specialty Lens

Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100

Abbe-Zahl (v_d): 100.00
Freie Apertur CA (mm): 10.00
Strom (mA): 0 - 250, 400 max
Größe (mm): 48.0 x 30.5
Steuermodul: #88-940
Fokusbereich: +5 to +10 diopter +100 to +200mm
Brechungsindex n_d: 1.3
Lebensdauer: >1,000,000,000
Modellnummer: EL-10-30-Ci-NIR-LD
Gewinde: C-Mount (Male/Female)
Energieverbrauch (W): 0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)
Reaktionszeit (ms): 2.5 (10%-90% step)
Dicke (mm): 20.60
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: Vertical: 0.1 λ @ 795nm Horizontal: 0.17 λ @ 795nm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 kW/cm ² @ 1064nm

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen