

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtung, rot 625 nm, 50 x 50 mm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #18-548 3-4TAGE

- 1 + €836,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€836,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:  
Red

Eingangsspannung (V):  
24V

Modellnummer:  
BT050050-625IC

Betriebstemperatur (°C):  
0 - 60

Größe (mm):

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.3 x 54.71 x 11.33                                                                                                      |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>625.00                                                                                        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>54.43                                                                                              |
| <b>Lebensdauer der LED (Stunden):</b><br>50,000                                                                           |
| <b>Aktive Fläche (Inch):</b><br>1.40 x 1.35                                                                               |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator                                                                                |
| <b>Hinweis:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available |
| <b>Hersteller:</b><br>Advanced Illumination                                                                               |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Backlight                                                                                     |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Constant                                                                                         |
| <b>Schutzart:</b><br>IP50                                                                                                 |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |