

Sandgestrahltes Glas 50mm x 50mm



Produkt **#43-724** **3 In Stock**

-

1

+

€20^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€20,25 stückpreis
Stk. 11+	€15,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Ground Glass Diffuser

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.00 x 50.00

Größe (mm):

1.60

Dicke (mm):

50.00	Breite (mm):
50.00	Länge (mm):
Optische Eigenschaften	
Float Glass	Substrat: ☐
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Große Größen verfügbar
- Sandgestrahlt mit Körnung 120
- Günstiger Preis

Das sandgestrahlte Glas in Standardqualität wird auf einer Seite fein angeätzt, um die Lichtdiffusion zu verbessern. Das Glas ist sandgestrahlt mit Körnung 120 und ideal für den Einsatz in Projektionssystemen.

Kompatible Halterungen