

TECHSPEC® Strahlteilerplatte für NIR, 50 x 75 mm, 60R/40T



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #68-414 3-4 TAGE



1



€303,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€303,00

Stk. 6+

€242,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 60/40 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 -

1100nm Surface 2: AR R _{avg} ≤1%, R _{abs} ≤2% @ 700 - 1100nm
Aufbau: Plate
Größe (mm): 50.0 x 75.0 +0.0/-0.25
Kanten: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Hinweis: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 60/40
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ per inch
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform