

50 x 75mm, Blau, EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Backlight



Produkt **#33-458** [KONTAKT](#)

- 1 + €250^{,-00}

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1+	€250,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

50,000 **Lebensdauer (Stunden):**

BL-S050075-470 **Modellnummer:**

LED Illuminator	Beleuchtungsart:
See Technical Information Tab for Typical Intensity	Hinweis:
Advanced Illumination	Hersteller:
Backlight	Gehäusegeometrie:
Strobed or Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75 x 89 x 30	Größe (mm):
97.00	Gewicht (g):
50 x 75	Aktive Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

Blue	Farbe:
470	Wellenlänge (nm):

Elektronische Spezifikationen

0.42 - 0.49A	Max. Eingangsstrom:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V	Analoge Intensitätssteuerung:
10µm	Trigger-Puls-Verzögerung:

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
24V nominal (min. 22 / max. 28)	Eingangsspannung (V):
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
IP67	Schutzart:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
- Keine Kühlung erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal bei höchsten Anforderungen an die Leistung. Die Funktion "Adaptive OverDrive™" erlaubt eine Leistungsoptimierung im Blitz-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht eine Kühlung überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit bis zu vier Geräte mit einer Leuchfläche von 100 x 150 mm zu verbinden und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #66-855 benötigt (separat verkauft).

Technische Informationen

Typical Intensity

Size	50 x 75mm	100 x 150mm
Working Distance	At Surface	At Surface
Area	58 x 38mm	124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M ²)	101	140
Typical Illuminance (kLux)	38	52

;