

50 x 75mm, Blau, EuroBrite™ Punktbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Blue AI EuroBrite Spot Light

Produkt **#33-452** [KONTAKT](#)

- 1 + €325^{,00}

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1+	€325,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

50,000 **Lebensdauer (Stunden):**

SL-S050075M470 **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Hinweis:
See Technical Information Tab for Typical Intensity

Hersteller:
Advanced Illumination

Gehäusegeometrie:
Spot Light

Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
75 x 89 x 30

Gewicht (g):
97.00

Aktive Fläche (mm):
50 x 75

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue

Wellenlänge (nm):
470

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:
0.42 - 0.49A

Analoge Intensitätssteuerung:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V

Trigger-Puls-Verzögerung:
10µm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads

Eingangsspannung (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Schutzart:
IP67

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal, auch bei höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit, bis zu vier miteinander verbundene 100 x 150 mm Geräte zu betreiben, und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Ein 24 V-Netzteil ist erforderlich.

Technische Informationen

Typical Intensity				
Size	50 x 75mm	50 x 75mm	50 x 75mm	100 x 150mm

Working Distance	100mm	300mm	600mm	600mm
Area	79 x 56mm	117 x 99mm	ø198mm	325 x 198mm
Typical Irradiance (W/m ²)	100.0	74	28	147
Typical Illuminance (kLux)	34.0	25	10	49

;