

50 x 75mm, Rot, EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Backlight



Produkt #33-457 3-4 TAGE

- 1 + **€195,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€195,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Red

Lebensdauer (Stunden):
50,000

Eingangsspannung (V): 24V nominal (min. 22 / max. 28)
Modellnummer: BL-S050075-625
Betriebstemperatur (°C): 0 - 60
Größe (mm): 75 x 89 x 30
Wellenlänge (nm): 625.00
Gewicht (g): 97.00
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (mm): 50 x 75
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: See Technical Information Tab for Typical Intensity
Gehäusegeometrie: Backlight
Max. Eingangsstrom: 0.42 - 0.49A
Analoge Intensitätssteuerung: 10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-Puls-Verzögerung: 10µm
Betriebsmodus: Strobed or Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)